

PDLC-osio ruostumattomalla teräsrungolla



Mitkä ovat tärkeimmät syyt PDLC-älylasin käyttämiseen?

Parannettu turvallisuus (koska lasi on särkymisenkestävä)

Yksityisyys (lähinnä piilottamalla mitä älylasin takana on)

Häikäisyn vähentäminen

Rakennuksen hiilijalanjäljen pienentäminen aurinko-ohjauksen ansiosta, mikä vähentää LVI-tarpeita sekä kesällä että talvella

Sisustuskalusteiden ja taideteosten värin heikkeneminen UV-uv-tilojen hylkäämisen ansiosta

Luova markkinointi, koska kun PDLC-älylasi on pois päältä, sirontavaikutus luo näytön, johon voit projistua kuvia.