

bộ phim chuyển đổi thông minh sàn kính PDLC



Bạn có thể cảm thấy thế nào khi bạn đang đi bộ trên sàn kính PDLC, đột nhiên tối nguyền?

Công nghệ PDLC là gì?

- Có thể được sử dụng cho các ứng dụng kính nội thất hoặc ngoại thất.
- Chuyển từ mờ đục (trắng) sang rõ ràng trong vòng chưa đầy một giây.
- Có thể chạy trên AC 110 volt tiêu chuẩn.
- Có sẵn trong một màng chuyển đổi tự động có thể được áp dụng cho các bề mặt của sổ hiện có.
- Cung cấp sự riêng tư hoàn toàn ở trạng thái mờ đục của nó (không thể nhìn thấy thông qua).